

## Fiche technico-ludique

Mars 2023




## réf. CA-331 - Cabane télécabine toboggan

max : 16	+ 2 ans	1.00 m


Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



## Vue élévation et plan de masse



## Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

**Surfaces totale HCL : 19.90 m<sup>2</sup>**

**O1 : 0.55 m = 16.00 m<sup>2</sup>**

**O2 : 1.00 m = 3.90 m<sup>2</sup>**

B

Diagonale AB = 7122 mm

Fiche technico-ludique


réf. CA-331 - Cabane télécabine toboggan

**Fonctions ludiques**

**x 8**





**MANIPULER**



**SE RENCONTRER**



**SE REPERER**



**IMAGINER**





**S'ASSOIR**  
Banquette



**ESCALADER**

X2



**GLISSER**

## Fiche technico-ludique

## réf. CA-331 - Cabane télécabine toboggan

### Matériaux

**METAL** : poteaux Ø76 mm

**HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm)** : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

**INOX** : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

### Livraison, pose, montage

Réf. Notice	<b>CA-331_NOTICE</b>
Installation : Nbr jour / H	<b>3 heures / 2 personnes</b>
m <sup>3</sup> de béton	<b>0.6 m<sup>3</sup></b>

Poids total | **150 Kg**

### Scellements possibles

①


Sur dalle béton  
(structure chevillée  
sur platines)

②

Sur sol enrobé  
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux  
(copeaux, gravier roulés, etc.)  
-700 mm



### Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

**- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)**

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

**- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)**

